



ZA de la Guinette
Rue Duhamel Dumonceau
DADONVILLE, BP 10809
45308 PITHIVIER
TEL : 02.38.34.54.94
FAX : 02.38.30.00.54

Filtre à poussière DFU911

DFU911 Dust boxes

Document : NTU_DFU911

Indice : B

Date : 06/10/2020

Page : 1/3


VUE D'ENSEMBLE / MAIN VIEW



210mm x 110mm x 130mm

Poids /Weight 500 grs

Fixation / Fastening



S'adapte aux tubes plastiques Ø25 et
métalliques Ø22.

*Compatible with Ø25 plastic and Ø22
metallic pipes.*

DESCRIPTION / DESCRIPTION

A utiliser comme accessoire de protection des détecteurs de fumée par aspiration pour des environnements en présence de poussière.

Il permet de limiter l'encrassement des modules de fumée et des capteurs de surveillance de débit d'air. Il permet aussi de sécuriser le système de détection de fumée, en évitant les alarmes intempestives provoquées par le passage d'une bouffée de poussière.

La technologie du filtre à lamelles, garantit une bonne répartition de l'air aspiré sur toute la surface du filtre et ainsi des maintenances très espacées :

Application	3 mois	12 mois
Industrie générant beaucoup de poussières (Menuiserie, travail du bois)	X	
Déchetteries	X	
Entrepôt avec chariots-élévateurs		X
Surveillance de Faux-plafond & faux-planchers		X
Bâtiments publics		X
Armoires électriques, transformateurs, éoliennes...		X

Cette liste n'est pas exhaustive



AVERTISSEMENT

Le filtre DFU911 n'est pas adapté aux ambiances grand-froid ; seul le filtre FBS25 y est autorisé.



ZA de la Guinette
Rue Duhamel Dumonceau
DADONVILLE, BP 10809
45308 PITHIVIER
TEL : 02.38.34.54.94
FAX : 02.38.30.00.54

Filtre à poussière DFU911

DFU911 Dust boxes

Document : NTU_DFU911
Indice : B
Date : 06/10/2020
Page : 2/3

To be used, as an accessory, to protect aspirating smoke detectors, in dusty environment.

It reduces the fouling of smoke and airflow sensors, and secures the detection smoke system, avoiding unwanted alarms caused by splashes of dust.

The lamella filter technology ensures a good distribution of the aspirated air over the entire filter surface, and thus the maintenance becomes less frequent:

Application	3 months	12 months
Industrial production with high or extreme dust concentration, incl. carpenter and woodworking	X	
Recycling plant	X	
Storage with/without fork lift / cargo lift		X
Hollow ceilings / floors		X
Public buildings		X
Electrical cabinets / transformers / wind energy.....		X

This list is not exhaustive



WARNING

The DFU911 filter is not suitable for extreme cold environments; only the FBS25 filter is allowed.

MONTAGE & INSTALLATION / ASSEMBLY & INSTALLATION

Le filtre à poussière s'installe au plus près du détecteur de fumée par aspiration (**0,5m**), afin d'obtenir une bonne protection du système.

The dust box must be installed as close as possible (0.5m) from the aspirating smoke detector, to allow a good protection of the system.



ZA de la Guinette
Rue Duhamel Dumonceau
DADONVILLE, BP 10809
45308 PITHIVIER
TEL : 02.38.34.54.94
FAX : 02.38.30.00.54

Filtre à poussière DFU911

DFU911 Dust boxes

Document : NTU_DFU911

Indice : B

Date : 06/10/2020

Page : 3/3

Sa dimension permet le placement de 2 filtres
côte à côte sur un détecteur 2 voies.

Le remplacement de la cartouche filtrante se fait
en 3 étapes et sans aucun outil.

*Its size allows the placement of 2 filters,
side by side on a 2-ways detector.*

*The replacement of the filter cartridge is done in 3
steps and without any tools*



1. Ouverture du boîtier / box opening



2. Remplacement du filtre sale par un filtre propre / Replacing of the dirty filter by a clean filter.



3. On referme le boîtier / box closing

CODE ARTICLE / ARTICLE NUMBER



DFU911
(RFC911 included)



RFC911 by one unit



En réponse à la réglementation, FARE finance la filière de recyclage de Récylum dédiée aux DEEE Pro qui reprend gratuitement les matériels électriques d'éclairage, les équipements de contrôle et de surveillance, et les dispositifs médicaux usagés (Plus d'informations sur www.recylum.com)

In response to the regulation, FARE is financing Recylum's waste recycling division dedicated to DEEE Pro, which takes over the electrical lighting equipment, control and monitoring equipment and used medical devices free of charge (More information on www.recylum.com)